


노브 버튼 사용방법/Knob button/旋钮使用方法




- 메뉴 이동
- 설정값 변경



- 선택 : (짧게)클릭
- 커서 이동 : (짧게)클릭
- 이전 화면 : (길게)클릭



▶ 아날로그 입력 기능 활성화



▶ 아날로그 값 실시간 확인



(메인 화면)




(메뉴 이동)

Analog I1: mA (ch1)
 Analog I2: mA (ch2)

※ 메인화면에서 노브버튼을 왼쪽으로 8step 돌리면 아날로그 입력 신호를 보실 수 있습니다.



전류 출력(AO) 설정




-ANALOG OUT: I

※ R,S,T 계측 전류 중 최대 값 출력.

※ PLC 와 IO보드 결선 예시


전압 출력(AO) 설정



※ R,S,T 계측 전압 중 최대 값 출력.

※ PLC 와 IO보드 결선 예시

지락/누설전류 출력(AO) 설정




ANALOG OUT: 2

※ R,S,T 계측 전압 중 최대 값 출력.

※ PLC 와 IO보드 결선 예시

전력 출력(AO) 설정



ANALOG OUT: P

※ R,S,T 계측 전압 중 최대 값 출력.

※ PLC 와 IO보드 결선 예시